



EU400

Relaj za nadzor mreže

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj modula	6
-------------	---

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-20 - 55 °C
Temperatura skladištenja/transporta	-25 - 70 °C

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča	1 - 2.5 mm ²
Presjek krutog provodnika	1 - 4 mm ²

Frekvencija

Frekvencija	40 - 70 Hz
-------------	------------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Okidanje

Maks. dopušteno vrijeme odgode	999 s
--------------------------------	-------

Instalacija, montaža

Montiranje na	DIN šina
---------------	----------

Dimenzije

Visina	105 mm
Širina	90 mm
Dubina	69 mm