



161003

Glödlampa E14 230 V, 3 W, för ljussignal men låg lins

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning	230 - 230 V
--------------	-------------

Dimensioner

Höjd	15 mm
Bredd	15 mm
Djup	51 mm

Material

Färg	Orange
------	--------

Belysning

Typ av ljuskälla	Glödlampa
------------------	-----------

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja