



161003

Glödlampa E14 230 V, 3 W, för ljussignal men låg lins

#### Tekniska egenskaper

##### Spänning

|              |             |
|--------------|-------------|
| Märkspänning | 230 - 230 V |
|--------------|-------------|

##### Dimensioner

|       |       |
|-------|-------|
| Höjd  | 15 mm |
| Bredd | 15 mm |
| Djup  | 51 mm |

##### Material

|      |        |
|------|--------|
| Färg | Orange |
|------|--------|

##### Belysning

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Typ av ljuskälla | Glödlampa |
|------------------|-----------|

##### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Halogenfri            | Ja |
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |