



75143160



IP20

Touch-Sensor 3fach Komfort R.1 Glas konfiguriert, polarweiß

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Funktionen

Mit Raumthermostat	Ja
--------------------	----

Leistung

Stromaufnahme	12,50 mA
---------------	----------

Abmessungen

Einbautiefe	12,90 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	16 mm
Höhe	152 mm
Breite	81 mm
Tiefe	23 mm

Ausstattung

Anzahl der Betätigungsstellen	6
-------------------------------	---

Bedienelemente und Anzeigen

Mit LED Anzeige	Ja
-----------------	----

Werkstoff

Farbe	Polarweiß
RAL Nummer	9010
Werkstoff	Glas
Glanzgrad	Glänzend

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Bildschirm

Mit Display	Ja
-------------	----

Texte

Funktion	Für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen Sperrfunktion für die Sensorflächen, z. B. zur Reinigung der Glasoberfläche
Montageart	Für senkrechte Montage
Temperatur	Zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler Integrierter Temperaturfühler zum Betrieb als Regler-Nebenstelle Temperaturmessung über internen Temperaturfühler oder externes Kommunikations-Objekt

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja