



Hwx004H

Mando motor 200-250V AC 50/60Hz para interruptor de corte al aire HW1 (MO)

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada

1 A

Tensión

Tipo de alimentación de tensión

CA

Tensión asignada de aislamiento Ui

450 V

Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)

6000 V

Tensión circuito de mando en AC

200 - 250 V

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento

-25 - 70 °C

Frecuencia

Frecuencia

50 - 60 Hz

Sostenibilidad

Sin halógenos

Sí

REACH - libre de SVHC

Sí

Conforme con RoHS

Sí