



VDR12057011

**Víko podlahové krabice R12 kulatá pro 12 přístrojů, pro podlahy 5 mm šedá**

**Technické vlastnosti**

**Architektura**

S ochranným rámem na koberce	Ano
S prostorem pro koberec	Ano

**Rozměry**

Vestavěná hloubka	55 mm
Vestavěný průměr	306 mm
Vnější průměr	325 mm
Tloušťka prohlubně pro koberec	5 mm

**Konfigurace**

Instalační velikost (podlahová instalace)	R12
---	-----

**Instalace, montáž**

Vhodné pro zapuštěnou podlahovou montáž	Ano
Vhodné pro montáž do betonu	Ano
Vhodné pro venkovní použití	Ne
Vhodné pro instalaci do zvýšené podlahy	Ano
Vhodné pro mokré čištění	Ne

**Instrukce**

Údržba podlah	Suché
---------------	-------

**Materiál**

Materiál	Polyamid (PA)
Povrch	Práškové lakování

**Kryt, dveře**

Materiál krytu	Polyamid (PA)
----------------	---------------

**Podmínky použití**

Svislé zatížení působící na velkou plochu (velké zatížení)	5 kN
Svislé zatížení působící na malou plochu	3 kN

**Kryt, dveře**

Typ víka	Bez víka
----------	----------

**Funkce**

Vhodné pro podlahový žlab	Ano
---------------------------	-----

**Texty**

Vývod kabelů	Bez kabelového vývodu v krytu
--------------	-------------------------------

**Materiál**

Barva	Kovově šedá RAL 7011
Kód RAL	7011

**Připojení**

Počet vstupů potrubí	0
----------------------	---

**Vybavení**

Počet zásuvek SCHUKO	0
Počet nosičů přístrojů	0
Počet zásuvkových boxů	0

**Bezpečnost**

Stupeň krytí IP	IP20
Mechanická odolnost IK	IK08
Třída ochrany v nepoužívaném stavu	IP30

**Udržitelnost**

Neobsahuje halogeny	Ano
Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnici RoHS	Ano

**Ilustrace a výkresy**

