



4462



Comm. x venez. bipol. con stampa a parete x cilindri di chiusura Pressofus IP44

### Caratteristiche tecniche

#### Controlli e indicatori

Tipo di comando/pulsante per veneziane

Interruttore a 2 poli

#### Materiali

Materiale

Metallo  
Plastica

Trattamento

Non trattato

#### Condizioni di impiego

Tensione nominale

240 V

#### Corrente

Corrente di commutazione

5 A

#### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)

IP44

#### Testo

Tipo di commutazione

Con posizione 0

Tipo di connessione

Con morsetti a vite

Tipo di montaggio

Per fissaggio a vite

#### Sostenibilità

Senza alogeni

Si

Conformità REACh - SVHC free

Si

Conformità ROHS

Si