



4462



Jal.schak. 2-polig voor sleutelcilinder, opbouw, gegoten IP44

Technische eigenschappen

Bediening en signalering

Jaloezieschakelaar/-impulsdrukker	Schakelaar 2-polig
-----------------------------------	--------------------

Materiaal

Materiaal	Metaal Kunststof
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Spanning

Nominale spanning	240 V
-------------------	-------

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	5 A
Schakelstroom	5 A

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP44
--	------

Teksten

Schakelmodus	Met 0-stand
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Montagewijze	Voor schroefbevestiging

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja