



4448



Pulsante con serigrafia a parete per cilindri di chiusura Pressofusione IP44

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di commutazione	5 A
Corrente di contatto momentanea	16 A

Condizioni di impiego

Tensione nominale	240 V
-------------------	-------

Architettura

Elemento di controllo/comando	Chiave
-------------------------------	--------

Materiali

Materiale	Metallo Plastica
Trattamento	Non trattato
Trasparente	No

Serie

Altezza	71,90 mm
Larghezza	71,90 mm
Profondità	45 mm
Profondità delle scatole da incasso	35 mm

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a parete
--------------	--------------------

Controlli e indicatori

Numero di tasti	0
Tipo di pulsante	Pulsante singolo
Con contatto di feedback	No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP44
Resistenza agli urti IK	IK07

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Testo

Stampa	Con stampa
Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite
Tipo di commutazione	Contatto di chiusura
Tipo di connessione	Con morsetti a vite

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità REACH – SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì