



4448



**Imp.dr. voor sleutelcilinder, opbouw, gegoten IP44**

#### Technische eigenschappen

##### Stroom / temperatuur

|               |      |
|---------------|------|
| Schakelstroom | 5 A  |
| Impulsstroom  | 16 A |

##### Spanning

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 240 V |
|-------------------|-------|

##### Uitvoering

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Bedieningselement | Sleutel |
|-------------------|---------|

##### Materiaal

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Materiaal               | Metaal<br>Kunststof |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld         |
| Transparant             | Nee                 |

##### Afmetingen

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Hoogte                   | 71,90 mm |
| Breedte                  | 71,90 mm |
| Diepte                   | 45 mm    |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 35 mm    |

##### Installatie, montage

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Gemonteerd op | Oppervlaktmontage |
|---------------|-------------------|

##### Bediening en signalering

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Aantal toetsen       | 0               |
| Type drukknop        | Enkele drukknop |
| Met terugmeldcontact | Nee             |

##### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP44 |
| Slagvastheid IK                            | IK07 |

##### Toebehoren

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

##### Teksten

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Opdruk        | Met opdruk              |
| Montagewijze  | Voor schroefbevestiging |
| Schakelmodus  | Maakcontact             |
| Aansluitwijze | Met schroefklemmen      |

##### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |