



4448



Imp.dr. voor sleutelcilinder, opbouw, gegoten IP44

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	5 A
Impulsstroom	16 A

Spanning

Nominale spanning	240 V
-------------------	-------

Uitvoering

Bedieningselement	Sleutel
-------------------	---------

Materiaal

Materiaal	Metaal Kunststof
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Transparant	Nee

Afmetingen

Hoogte	71,90 mm
Breedte	71,90 mm
Diepte	45 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktmontage
---------------	-------------------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	0
Type drukknop	Enkele drukknop
Met terugmeldcontact	Nee

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP44
Slagvastheid IK	IK07

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Teksten

Opdruk	Met opdruk
Montagewijze	Voor schroefbevestiging
Schakelmodus	Maakcontact
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja