



4449

**Puls. x venez. unipolare da incasso x cilindri di chiusura Pressofusione IP44****Caratteristiche tecniche****Controlli e indicatori**

Tipo di comando/pulsante per veneziane	Pulsante a 1 poli
--	-------------------

Materiali

Materiale	Metallo Plastica
Trattamento	Non trattato

Condizioni di impiego

Tensione nominale	240 V
-------------------	-------

Corrente

Corrente di commutazione	5 A
--------------------------	-----

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP44
---	------

Testo

Tipo di commutazione	1 polo Con posizione 0
Tipo di connessione	Con morsetti a vite
Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità REACH - SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì