



### Puls. x veneziane unipolare a parete x cilindri di chiusura Pressofusione IP44

#### Caratteristiche tecniche

##### Controlli e indicatori

Tipo di comando/pulsante per veneziane	Pulsante a 1 polo
--	-------------------

##### Materiali

Materiale	Metallo Plastica
-----------	---------------------

##### Trattamento

Trattamento	Non trattato
-------------	--------------

#### Condizioni di impiego

Tensione nominale	240 V
-------------------	-------

#### Corrente

Corrente di commutazione	5 A
--------------------------	-----

#### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP44
---	------

#### Testo

Tipo di commutazione	1 polo Con posizione 0
----------------------	---------------------------

Tipo di connessione	Con morsetti a vite
---------------------	---------------------

##### Tipo di montaggio

Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite
-------------------	----------------------

#### Sostenibilità

Conformità REACh – SVHC free	Si
------------------------------	----

Conformità ROHS	Si
-----------------	----

