



4450



Schlüsseltaster Up für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom	5 A
Taststrom	16 A

Spannung

Nennspannung	240 V
--------------	-------

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Schlüssel
-----------------------	-----------

Werkstoff

Werkstoff	Metall Kunststoff
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Nein

Abmessungen

Höhe	75 mm
Breite	75 mm
Tiefe	59 mm
Einbautiefe	52,60 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	35 mm

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	0
Ausführung Taster	Einzel­taster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Stoßfestigkeit IK	IK07

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Texte

Aufdruck	Mit Aufdruck
Montageart	Für Schraubbefestigung
Schaltart/Variante	Schließer
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja