



4450



**Pulsante con serigrafia da incasso x cilindri di chiusura Pressofusione IP44**

**Caratteristiche tecniche**

**Corrente**

Corrente di commutazione	5 A
Corrente di contatto momentanea	16 A

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale	240 V
-------------------	-------

**Architettura**

Elemento di controllo/comando	Chiave
-------------------------------	--------

**Materiali**

Materiale	Metallo Plastica
Trattamento	Non trattato
Trasparente	No

**Serie**

Altezza	75 mm
Larghezza	75 mm
Profondità	59 mm
Profondità di installazione	52,60 mm
Profondità delle scatole da incasso	35 mm

**Installazione, montaggio**

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

**Controlli e indicatori**

Numero di tasti	0
Tipo di pulsante	Pulsante singolo
Con contatto di feedback	No

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP44
Resistenza agli urti IK	IK07

**Acessori**

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

**Testo**

Stampa	Con stampa
Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite
Tipo di commutazione	Contatto di chiusura
Tipo di connessione	Con morsetti a vite

**Sostenibilità**

Senza alogenri	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si