



4450



Imp.dr. voor sleutelcilinder, inbouw, gegoten IP44

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	5 A
Impulsstroom	16 A

Spanning

Nominale spanning	240 V
-------------------	-------

Uitvoering

Bedieningselement	Sleutel
-------------------	---------

Materiaal

Materiaal	Metaal Kunststof
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Transparant	Nee

Afmetingen

Hoogte	75 mm
Breedte	75 mm
Diepte	59 mm
Inbouwdiepte	52,60 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	0
Type drukknop	Enkele drukknop
Met terugmeldcontact	Nee

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP44
Slagvastheid IK	IK07

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Teksten

Opdruk	Met opdruk
Montagewijze	Voor schroefbevestiging
Schakelmodus	Maakcontact
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja