



WH11180400B

**basico ENC: S1/1p/rotatif// 0-1-2-1&2 / + pl.d.fixat. + disque frontal Blanc**

### Caractéristiques techniques

#### Installation, montage

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

#### Tension

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 250 V |
|------------------|-------|

#### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

#### Matière

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Couleur               | Blanc      |
| Code RAL              | 9010       |
| Finition              | Brillant   |
| Matière               | Duroplast  |
| Traitement de surface | Non traité |

#### Identification

|                                          |                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Élément de base avec plaque d'adaptateur | Élément de base avec plaque de recouvrement centrale |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|

#### Connectivité

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de montage | Fixation par vis |
|-----------------|------------------|

#### Dimensions

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Dimensions                           | 77 x 77 mm |
| Profondeur de montage                | 25 mm      |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 41 mm      |

#### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
| Résistance aux chocs IK | IK02 |

#### Architecture

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Type d'organe de commande | Rotatif |
|---------------------------|---------|

#### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 25 A |
|-------------------------|------|

#### Textes

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Type de raccordement | Avec bornes à vis                   |
| Éclairage            | Sans éclairage (non éclairable)     |
| Type de commutation  | Schéma interrupteur double 1/1-pôle |

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|