



4466



Schlüsselschalter Ap für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom 16 A

Installation, Montage

Montage auf Aufputz

Spannung

Nennspannung 240 V

Werkstoff

Werkstoff Metall
Kunststoff

Kennzeichnung

Zusammenstellung Basiselement mit Komplettgehäuse

Konnektivität

Montageart Schraubbefestigung

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 1

Abmessungen

Abmessungen 75 x 75 mm

Einbautiefe 0 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 35 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP44

Architektur

Steuer-/Bedienelement Schlüssel

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Texte

Montageart Für Schraubbefestigung

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Beleuchtung Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)

Schaltart/Variante 2-polig Aus

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja