



4466

**Int. deviat. a 2 poli con stampa a parete x cilindri di chiusura Pressofus IP44****Caratteristiche tecniche****Corrente**

Corrente di commutazione 16 A

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a parete

Condizioni di impiego

Tensione nominale 240 V

MaterialiMateriale Metallo
Plastica**Identificazione**

Disposizione di montaggio Elemento base con alloggiamento completo

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Controlli e indicatori

Numero di tasti 1

Serie

Serie 75 x 75 mm

Profondità di installazione 0 mm

Profondità delle scatole da incasso 35 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP44

Architettura

Elemento di controllo/comando Chiave

Corrente

Corrente nominale 16 A

Testo

Tipo di montaggio Per fissaggio a vite

Tipo di connessione Con morsetti a vite

Illuminazione Senza illuminazione (non può essere illuminato)

Tipo di commutazione Bipolare Off

Sostenibilità

Senza alogeni Sì

Conformità REACH – SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì