



4466



Int. deviat. a 2 poli con stampa a parete x cilindri di chiusura Pressofus IP44

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di commutazione

16 A

Installazione, montaggio

Montaggio su

Montaggio a parete

Condizioni di impiego

Tensione nominale

240 V

Materiali

Materiale

Metallo
Plastica

Identificazione

Disposizione di montaggio

Elemento base con alloggiamento completo

Connettività

Tipo di montaggio/installazione

Fissaggio a vite

Controlli e indicatori

Numero di tasti

1

Serie

Serie

75 x 75 mm

Profondità di installazione

0 mm

Profondità delle scatole da incasso

35 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)

IP44

Architettura

Elemento di controllo/comando

Chiave

Corrente

Corrente nominale

16 A

Testo

Tipo di montaggio

Per fissaggio a vite

Tipo di connessione

Con morsetti a vite

Illuminazione

Senza illuminazione (non può essere illuminato)

Tipo di commutazione

Bipolare Off

Sostenibilità

Senza alogenri

Si

Conformità REACH – SVHC free

Si

Conformità ROHS

Si