




4468



Kabeluitgang met beperkte inbouwdiepte

Technische eigenschappen

Aansluiting

Aantal aansluitingen 0

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Klemmontage
Schroefaansluiting

Afmetingen

Hoogte 70 mm
Breedte 70 mm
Diepte 35 mm

Materiaal

Materiaal Metaal
Kunststof

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja
REACH-SVHC vrij Ja
RoHS conform Ja