



HA465

Lastbrytare med indikering 4 polig 2000A

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Antal poler	4
Antal poler	4P

Elektrisk ström

Märkström	2000 A
Acceptabel märkdriftström vid AC21	2000 A
Acceptabel märkdriftström vid AC21 i kategori A	2000 A
Nominell villkorlig kortslutningsström ICC med gl-gG-säkringar	100 kA
Acceptabel märkdriftström AC21 i kategori B	2000 A
Märkkorttidsström Icw IEC 60947	50 kA
Acceptabel märkdriftström vid AC22 i kategori A	800 A

Spänning

Märkdriftspänning Ue	380 - 415 V
----------------------	-------------

Elektrisk ström

Acceptabel märkdriftström AC22 i kategori B	800 A
Märkkorttidsström Icw 1s IEC 60947	50 kA
Acceptabel märkdriftström vid AC23 i kategori A	800 A

Spänning

Nominell isolationsspänning Ui	1000 V
--------------------------------	--------

Elektrisk ström

Acceptabel märkdriftström AC23 i kategori B	800 A
---	-------

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	40 - 45 Nm
-----------------------------	------------

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	420 W
Nominell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC1	1316000 W

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP00
---------------------	------

Ström

Nominell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC23	720000 W
---	----------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-20 - 70 °C
------------------	-------------

Anslutning

Area flexibel ledare	2x 300 mm ²
Area solid ledare	2x 300 mm ²

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja