



HXE040H

Comando motore 24-48V DC per interruttore scatolato h3 h1000

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tipo di tensione di alimentazione	DC; c.c.; corrente continua
Tensione di comando AC	0 - 0 V
Tensione di comando DC	24 - 48 V

Frequenza

Frequenza	0 - 0 Hz
-----------	----------