



1112180BTC



TVG-12/1 Aussenstat. für Kamera-Türlautsp.12/1 Rund-Taster UP Edelist. matt ESTA

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Einbautiefe Gehäuse 55 mm

Werkstoff

Farbe Edelstahl

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Funktionen

Türkommunikationsart Audio + Video

Werkstoff

Werkstoff Edelstahl

Glanzgrad Matt

Werkstoff Ruftaster Edelstahl

Abmessungen

Dicke Putzausgleich 12 mm

Materialstärke des Unterputzgehäuses 0,80

Spannung

Betriebsspannung LED 12 - 12 V

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl Ruftasten 12

Kompatibilität

Installationstechnik für Türkommunikation 2Draht

Texte

Gehäuse Gehäuse UP aus Edelstahl mit Mauerankern und ausstellbaren Auflageblechen

Beschriftung Namensschildwechsel von vorne mit AVZ-SRN Namensschild-Schlüssel

Beleuchtung Langlebige, homogene weiße LED Namensschild-Hinterleuchtung

Schutz Demontageschutz durch Schrauben Spezial ZY

Montageart Für senkrechte Montage

Dichtung Mit Fugendichtungsband

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja