



FW33US2

**Inbouwveldverdeler IP30, 500 x 800 x 110 mm, 108 modulen, geïsoleerd**

**Technische eigenschappen**

**Installatie, montage**

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Geschikt voor buitengebruik | Nee                         |
| Gemonteerd op               | Inbouwmontage<br>Holle wand |

**Stroom / temperatuur**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Nominale stroom | 125 A |
|-----------------|-------|

**Samenstelling**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Aantal DIN-rails            | 9   |
| Aantal verdelerrijen        | 3   |
| Aantal velden in de breedte | 3   |
| Met slot                    | Nee |

**Capaciteit**

|                |     |
|----------------|-----|
| Aantal modulen | 108 |
|----------------|-----|

**Funcities**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Met buis invoeren | Ja |
|-------------------|----|

**Afmetingen**

|         |        |
|---------|--------|
| Hoogte  | 500 mm |
| Breedte | 800 mm |
| Diepte  | 110 mm |

**Deksel, deur**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Aantal kastdeuren | 1 |
| Aantal sloten     | 1 |

**Afmetingen**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Aantal breedte-eenheden | 36 |
|-------------------------|----|

**Deksel, deur**

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Uitvoeringsvorm handgreep  | Handgreep met deurschild |
| Deur/deksel is transparant | Nee                      |

**Aansluiting**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Aantal leidinginvoeringen | 8 |
|---------------------------|---|

**Materiaal**

|           |           |
|-----------|-----------|
| Materiaal | Staal     |
| RAL-code  | 9010      |
| Kleur     | Helderwit |

**Samenstelling**

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Materiaal montageplaat | Nee |
|------------------------|-----|

**Veiligheid**

|                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Beschermingsklasse                         | Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd) |
| Slagvastheid IK                            | IK09                                      |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP30                                      |