




4538



UAE-Steckdose 8-polig Modul-Einsätze weiß

Technische Eigenschaften

Frequenz

Übertragungsbandbreite 16 - 16 MHz

Ausstattung

Anzahl der Ausgänge 1

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Werkstoff

Farbe Weiß

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Spannung

Nennspannung 125 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 1 A

Abmessungen

Einbautiefe 22 mm

Texte

Auslass Mit 45° Schrägauslass

Montageart Mit Spreizkrallen

Kategorie/Ports Cat.3

Schutz Nein

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja