



WH36110203A

robusto Interrupteur S3 lumineux + face IP55 pour combinaison Gris

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Tension

Tension nominale	230 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Gris
Code RAL	7035
Finition	Mat
Matière	Thermoplastique
Traitement de surface	Non traité

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur	Dispositif modulaire pour les interrupteurs domestiques
--	---

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
Avec fixation à griffes	Non

Dimensions

Dimensions	86 x 86 mm
Profondeur de montage	16.8 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	31 mm
Diamètre	48 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Résistance aux chocs IK	IK07

Architecture

Type d'organe de commande	Commutateur
---------------------------	-------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Raccordement

Type de connexion / prise	QuickConnect Borne de connexion
---------------------------	------------------------------------

Textes

Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
Éclairage	Avec cartouche lumineuse à LED jaune pour éclairage et commutation de contrôle
Type de commutation	Commutateur S3

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----