



EH271



### Schaltuhr elektromechanisch mit Gangreserve Wochenuhr 1W 16A, 2 PLE

#### Technische Eigenschaften

##### Ausstattung

Anzahl Kanäle

1

##### Frequenz

Frequenz

50 - 60 Hz

##### Leistung

Stromverbrauch während des Betriebs

0,50 VA

230 V Glüh- und Halogenlampen

1000 W

Glühlampenlast

1000 - 1000 W

#### Funktionen

Anzahl Funktionskanäle

1

#### Anschluss

Anzahl der Kontakte

1

Anschlussquerschnitt bei flexilem Leiter

1 - 4 mm<sup>2</sup>

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter

1 - 4 mm<sup>2</sup>

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

-10 - 55 °C

#### Kapazität

Anzahl Module

2

#### Abmessungen

Höhe

90 mm

Breite

36 mm

Tiefe

58 mm

#### Texte

Schaltart/Variante

Wechsler, verwendbar als Öffner oder Schließer

Montageart

Zur Montage Auf DIN-Hutschiene

#### Elektrischer Strom

Max. Strom (cos phi 0,6)

3 A

#### Ausdauer

Elektrische Lebensdauer bei Nennlast in AC1

50000

#### Texte

Anschlussart

Mit Schraubklemmen

#### Leistung

Verlustleistung bei Volllast

1 W

#### Einstellungen

Programmzyklen

Programmzyklen: 1 x 7 Tage

#### Nachhaltigkeit

RoHS-konform

Ja