



KDN363B



**Hřebenová přípojnice 3P, 10mm<sup>2</sup>/1m k propojení 19ks 3pól. přístrojů**

**Technické vlastnosti**

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud 63 A

**Architektura**

Počet pólů 3

**Rozměry**

Délka 1000 mm

**Napětí**

Jmenovité impulzní výdržné napětí U<sub>imp</sub> 4500 V

Provozní napětí AC 230 - 400 V

**Připojení**

Průřez plného vodiče 10 mm<sup>2</sup>

Typ konektoru/zástrčky Fázová přípojnice s vidlicí

**Kapacita**

Počet modulů 57

**Udržitelnost**

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano