



KDN363F



**Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm<sup>2</sup> 63A 12 Module**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 63 A

**Architektur**

Polanzahl 3

**Abmessungen**

Länge 210 mm

**Spannung**

Stoßspannungsfestigkeit Uimp 4500 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue 230 - 400 V

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 10 mm<sup>2</sup>

Anschluss-/Steckertyp Phasenschiene mit Gabel

**Kapazität**

Anzahl Module 12

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform Ja