



KDN363G



Overbruggingsbaar 3P 63A met vorken 10mm² 18M

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

Architectuur

Aantal polen	3
--------------	---

Afmetingen

Lengte	315 mm
--------	--------

Spanning

Nominale stoothoudspanning U _{imp}	4500 V
Nominale spanning U _e	230 - 400 V

Aansluiting

Doorsnede stijve geleider	10 mm ²
Type connector/stekker	Doorverbindingsrail met vork

Capaciteit

Aantal modules	18
----------------	----

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----