



KDN363M



**Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm<sup>2</sup> 63A 6 Module**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	63 A
-----------	------

**Architektur**

Polanzahl	3
-----------	---

**Abmessungen**

Länge	105 mm
-------	--------

**Spannung**

Stoßspannungsfestigkeit Uimp	4000 V
------------------------------	--------

Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 400 V
-------------------------------	-------------

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	10 mm <sup>2</sup>
---	--------------------

Anschluss-/Steckertyp	Phasenschiene mit Gabel
-----------------------	-------------------------

**Kapazität**

Anzahl Module	6
---------------	---

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----