



KDN363M



### Шина фазна ЗР 10мм<sup>2</sup> 6М

#### Технічні характеристики

##### Електричний струм

Номинальний струм	63 А
-------------------	------

##### Архітектура

Кількість полюсів	3
-------------------	---

##### Розміри

Довжина	105 mm
---------	--------

##### Напруга

Номинальна імпульсна витримувана напруга U <sub>imp</sub>	4000 V
---	--------

Номинальна робоча напруга змінного струму	230 - 400 V
---	-------------

##### Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	10 mm <sup>2</sup>
---	--------------------

Тип роз'єму/штекера	Фазна шина з вилкою
---------------------	---------------------

##### Ємність

Кількість модулів	6
-------------------	---

##### Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----