




KDN363N



Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 9 Module

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	63 A
-----------	------

Architektur

Polanzahl	3
-----------	---

Abmessungen

Länge	162 mm
-------	--------

Spannung

Stoßspannungsfestigkeit U _{imp}	4000 V
--	--------

Bemessungsbetriebsspannung U _e	230 - 400 V
---	-------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	10 mm ²
---	--------------------

Anschluss-/Steckertyp	Phasenschiene mit Gabel
-----------------------	-------------------------

Kapazität

Anzahl Module	9
---------------	---

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----