




KDN363N



Fasskena 3-fas , 10mm², 9 moduler långFör QuickConnect och skruvanslutning.

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	63 A
-----------	------

Arkitektur

Antal poler	3
-------------	---

Dimensioner

Längd	162 mm
-------	--------

Spänning

Nominell impulsskyddspänning Uimp	4000 V
-----------------------------------	--------

Märkdriftspänning Ue	230 - 400 V
----------------------	-------------

Anslutning

Area solid ledare	10 mm ²
-------------------	--------------------

Anslutning/anslutningstyp	Fasskena med gaffel
---------------------------	---------------------

Kapacitet

Antal moduler	9
---------------	---

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----