



KDN363N



Шина фазна ЗР 10мм² 9М

Технічні характеристики

Електричний струм

Номінальний струм	63 A
-------------------	------

Архітектура

Кількість полюсів	3
-------------------	---

Розміри

Довжина	162 mm
---------	--------

Напруга

Номінальна імпульсна витримувана напруга U _{imp}	4000 V
Номінальна робоча напруга змінного струму	230 - 400 V

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	10 mm ²
---	--------------------

Ємність

Кількість модулів	9
-------------------	---

Sustainability

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----