



WH36110200A

robusto Leuchtschalter S3 mit IP55-Front für Kombination Signalweiss

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Spannung

Nennspannung	230 V
--------------	-------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Signalweiss
RAL Nummer	9003
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

Kennzeichnung

Zusammenstellung	Modulargerät für Installationsschalterprogramme
------------------	---

Anschlussmöglichkeiten

Montageart	Schraubbefestigung
Mit Krallenbefestigung	Nein

Abmessungen

Abmessungen	86 x 86 mm
Einbautiefe	16.8 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	31 mm
Durchmesser	48 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP55
Stoßfestigkeit IK	IK07

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Wechselschalter
-----------------------	-----------------

Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
-----------	------

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	quickconnect Steckklemme
-----------------------	-----------------------------

Texte

Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
Beleuchtung	Mit LED Leuchtpatrone gelb für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Schaltart/Variante	Wechselschalter S3

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----