



REN233X



Fingerabdruck-Leser Modul mit Steuergerät EB/REG Edelstahl matt modesta

Technische Eigenschaften

Ausstattung

Anzahl gleichzeitig gültiger Zutritts-Ids

99

Spannung

Betriebsspannung bei AC 50 Hz

8 - 24 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz

8 - 24 V

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

-20 - 70 °C

Nachhaltigkeit

RoHS-konform

Ja