



REN233X



IP44



Module contrôle d'accès biométrique

Caractéristiques techniques

Equipement

| | |
|---|----|
| Nombre d'ID d'accès valides en même temps | 99 |
|---|----|

Tension

| | |
|------------------------------------|----------|
| Tension de fonctionnement CA 50 Hz | 8 - 24 V |
|------------------------------------|----------|

| | |
|------------------------------------|----------|
| Tension de fonctionnement CA 60 Hz | 8 - 24 V |
|------------------------------------|----------|

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -20 - 70 °C |
|------------------------|-------------|

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|