



C-TA16020-MV

Porte en aluminium 1600x2000 IP40 charnière à droite 4 pans 6mm RAL7035

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	1896 mm
Largeur	794 mm
Profondeur	20 mm

Cache, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Type de porte	Butée de porte

Matière

Code RAL	7035
Couleur	Gris clair
Couleur du produit	Gris clair
Matière	Aluminium
Traitement de surface	Thermolaquage

Sécurité

Indice de protection IP	IP40
-------------------------	------

Durabilité

Sans halogène	Oui
---------------	-----