



G4721

ANSLUTNINGSLEDNING 3-POLIG, 1M OBS! utgått

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Antal poler	3
-------------	---

Spänning

Max. driftspänning (U _{max})	250 V
Märkspänning	230 - 230 V
Märkstötspänning	4 kV

Elektrisk ström

Märkström	16 A
-----------	------

Kabel

Kabeldiameter	11 mm
---------------	-------

Anslutning

Ledararea	1,50 - 1,50 mm ²
Anslutning/anslutningstyp	Wago Winsta
Antal ledningar	3

Skydd, dörr

Låsbar	Nej
--------	-----

Utrustning

Mekanisk kodning	Ja
Kabeltyp sida 1	Plug
Kabeltyp sida 2	Plug
Kabeltyp	Andlutningskabel för enheten

Användningsförhållanden

Föroreningsgrad enligt IEC 60664 / IEC 60947-2	3
--	---

Material

Färg	Svart
Färg anslutning	Svart

Ström

Brandlast	0,95 kWh
-----------	----------

Resistans

Kontinuitetsmotstånd	1 mΩ
----------------------	------

Kabel

Kabel kontinuerligt temperaturtålig till	70 °C
--	-------

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja