



G4741

### Anschlussleitung Wago 3x1,5mm<sup>2</sup> Winkelstecker auf Eingangsbuchse Länge 3m

#### Technische Eigenschaften

##### Architektur

Polanzahl	3
-----------	---

##### Spannung

Max. Betriebsspannung	250 V
Nennspannung	230 - 230 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV

##### Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

##### Kabel

Kabeldurchmesser	11 mm
------------------	-------

##### Anschluss

Leiterquerschnitt	1,50 - 1,50 mm <sup>2</sup>
Anschluss-/Steckertyp	Wago Winsta

##### Konnektivität

Anzahl der Adern	3
------------------	---

##### Abdeckung, Tür

Verriegelbar	Nein
--------------	------

##### Ausstattung

Mechanische Kodierung	Ja
Kabeltyp Seite 1	Buchse
Kabeltyp Seite 2	Buchse
Kabelart	Geräte-Anschlussleitung

##### Einsatzbedingungen

Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-2	3
--	---

##### Werkstoff

Farbe	Schwarz
Farbe Kontakteinsatz	Schwarz

##### Leistung

Brandlast	1,92 kWh
-----------	----------

##### Widerstand

Kontaktwiderstand	1 mΩ
-------------------	------

##### Kabel

Leitung dauer temperaturbeständig bis	70 °C
---------------------------------------	-------

##### Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----