



G4743

**Propojovací kabel s koncovkami WAGO, 3x2,5mm<sup>2</sup>, délka 0,45 m**

**Technické vlastnosti**

**Architektura**

|            |   |
|------------|---|
| Počet pólů | 3 |
|------------|---|

**Napětí**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Maximální provozní napětí | 250 V       |
| Jmenovité napětí          | 230 - 230 V |
| Návrhové rázové napětí    | 4 kV        |

**Elektrický proud**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Jmenovitý proud | 20 A |
|-----------------|------|

**Kabel**

|               |       |
|---------------|-------|
| Průměr kabelu | 13 mm |
|---------------|-------|

**Připojení**

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Průřez vodiče          | 2,50 - 2,50 mm <sup>2</sup> |
| Typ konektoru/zástrčky | Wago Winsta                 |

**Kryt, dveře**

|              |    |
|--------------|----|
| Blokovatelné | Ne |
|--------------|----|

**Konektivita**

|              |   |
|--------------|---|
| Počet vodičů | 3 |
|--------------|---|

**Vybavení**

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Mechanické kódování | Ano               |
| Typ kabelu strana 1 | Konektor          |
| Typ kabelu strana 2 | Zástrčka          |
| Typ kabelu          | Připojovací kabel |

**Podmínky použití**

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| Stupeň znečištění podle IEC 60664/IEC 60947-2 | 3 |
|-----------------------------------------------|---|

**Materiál**

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Barva                  | Černá |
| Barva kontaktní vložky | Černá |

**Výkon**

|                  |          |
|------------------|----------|
| Požární zatížení | 0,47 kWh |
|------------------|----------|

**Odolnost**

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Kontaktní odpor | 1,33 mΩ |
|-----------------|---------|

**Kabel**

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Vedení trvale odolné vůči teplotě do | 70 °C |
|--------------------------------------|-------|

**Udržitelnost**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS  | Ano |