



ZAS205BD15A

**Zähleranschlussssäule 205, universZ, 1 Zählerplatz, 3-Punkt, 5-polig, Basis, APZ**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Höhe                       | 2010 mm  |
| Breite                     | 583 mm   |
| Tiefe                      | 277 mm   |
| Breite/Dicke Sammelschiene | 5 - 5 mm |
| Höhe Sammelschiene         | 12 mm    |

**Ausstattung**

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Anzahl Felder                          | 2             |
| Anzahl Zählerplätze <=63 A             | 1             |
| Anzahl Zählerplätze >=80 A             | 0             |
| Anzahl der Leerplätze                  | 0             |
| Anzahl Zählerfeld (Einbausatz)         | 1             |
| Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE    | 0             |
| Anzahl Reihen                          | 7             |
| Multimedia Feld Bereich                | Ohne          |
| Anzahl Sammelschienenenddurchführungen | 0             |
| Anschluss-/Steckertyp NAR SG/TRE Feld  | Sammelschiene |
| Ausstattung Multimediafeld             | Leer          |

**Sicherheit**

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP44            |
| Schutzklasse                   | Schutzklasse II |

**Konnektivität**

|            |              |
|------------|--------------|
| Montageart | teilversenkt |
|------------|--------------|

**Abdeckung, Tür**

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Anzahl Schranktüren        | 1                 |
| Anzahl der Schlösser       | 2                 |
| Ausführung des Handgriffes | Schwenkhebelgriff |

**Werkstoff**

|            |           |
|------------|-----------|
| Farbe      | Lichtgrau |
| RAL Nummer | 7035      |

**Netzform**

|          |      |
|----------|------|
| Netzform | TN-S |
|----------|------|

**Kapazität**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Anzahl Verteilerfeld | 1 |
|----------------------|---|

**Anschluss**

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Art der Sammelschieneneneinspeiseklemme    | Bis 16 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt Zählerzugangsleitung  | 10-10 mm <sup>2</sup>  |
| Anschlussquerschnitt Zählerausgangsleitung | 10-10 mm <sup>2</sup>  |
| Anzahl der RJ45 Anschlüsse                 | 0                      |
| Anschluss-/Steckertyp                      | Sammelschiene          |

**Architektur**

|           |   |
|-----------|---|
| Polanzahl | 5 |
|-----------|---|

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|

Abbildungen | Zeichnungen

