



G4768

Verbindungsleitung Wieland Stecksystem 3x1,5mm² Länge 0,75m

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 230 - 230 V

Kabel

Kabeldurchmesser 11 mm

Anschluss

Leiterquerschnitt 1,50 - 1,50 mm²

Anschluss-/Steckertyp Wieland GST 18

Konnektivität

Anzahl der Adern 3

Ausstattung

Kabeltyp Seite 1 Buchse

Kabeltyp Seite 2 Stecker

Kabelart Verbindungskabel

Werkstoff

Farbe Schwarz