



G4732

Verbindungsleitung Wago Stecksystem 3x1,5mm² Länge 0,75m

Technische Eigenschaften

Architektur

Polanzahl	3
-----------	---

Spannung

Max. Betriebsspannung	250 V
Nennspannung	230 - 230 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Kabel

Kabeldurchmesser	11 mm
------------------	-------

Anschluss

Leiterquerschnitt	1,50 - 1,50 mm²
Anschluss-/Steckertyp	Wago Winsta

Konnektivität

Anzahl der Adern	3
------------------	---

Abdeckung, Tür

Verriegelbar	Nein
--------------	------

Ausstattung

Mechanische Kodierung	Ja
Kabeltyp Seite 1	Buchse
Kabeltyp Seite 2	Stecker
Kabelart	Verbindungskabel

Einsatzbedingungen

Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-2	3
--	---

Werkstoff

Farbe	Schwarz
Farbe Kontakteinsatz	Schwarz

Leistung

Brandlast	0,55 kWh
-----------	----------

Widerstand

Kontaktwiderstand	1 mΩ
-------------------	------

Kabel

Leitung dauertemperaturbeständig bis	70 °C
--------------------------------------	-------