



G4733

Propojovací kabel s koncovkami WAGO, 3x2,5mm², délka 0,35 m

Technické vlastnosti

Architektura

Počet pólů	3
------------	---

Napětí

Maximální provozní napětí	250 V
Jmenovité napětí	230 - 230 V
Návrhové rázové napětí	4 kV

Elektrický proud

Jmenovitý proud	16 A
-----------------	------

Kabel

Průměr kabelu	13 mm
---------------	-------

Připojení

Průřez vodiče	2,50 - 2,50 mm ²
Typ konektoru/zástrčky	Wago Winsta

Kryt, dveře

Blokovatelné	Ne
--------------	----

Konektivita

Počet vodičů	3
--------------	---

Vybavení

Mechanické kódování	Ano
Typ kabelu strana 1	Konektor
Typ kabelu strana 2	Zástrčka
Typ kabelu	Připojovací kabel

Podmínky použití

Stupeň znečištění podle IEC 60664/IEC 60947-2	3
---	---

Materiál

Barva	Černá
Barva kontaktní vložky	Černá

Výkon

Požární zatížení	0,37 kWh
------------------	----------

Odolnost

Kontaktní odpor	1 mΩ
-----------------	------

Kabel

Vedení trvale odolné vůči teplotě do	70 °C
--------------------------------------	-------

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano