



G4777

**Verbindungsleitung Wago Stecksystem 5x2,5mm<sup>2</sup> halogenfrei Länge 4,5m**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Polanzahl

5

**Spannung**

Max. Betriebsspannung

400 V

Nennspannung

230 - 230 V

Bemessungsstoßspannung

6 kV

**Elektrischer Strom**

Nennstrom

20 A

**Kabel**

Kabeldurchmesser

13 mm

**Anschluss**

Leiterquerschnitt

2,50 - 2,50 mm<sup>2</sup>

Anschluss-/Steckertyp

Wago Winsta

**Konnektivität**

Anzahl der Adern

5

**Abdeckung, Tür**

Verriegelbar

Nein

**Ausstattung**

Mechanische Kodierung

Ja

Kabeltyp Seite 1

Buchse

Kabeltyp Seite 2

Stecker

Kabelart

Verbindungskabel

**Einsatzbedingungen**

Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-2

3

**Werkstoff**

Farbe

Schwarz

Farbe Kontakteinsatz

Schwarz

**Widerstand**

Kontaktwiderstand

1,33 mΩ

**Kabel**

Leitung dauer temperaturbeständig bis

70 °C

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei

Ja

RoHS-konform

Ja