



G4778

Effektbrytare, slut-/brytförmåga Icu:25 OBS! utgått

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Antal poler	5
-------------	---

Spänning

Max. driftspänning (U _{max})	400 V
Märkspänning	230 - 230 V
Märkstötspänning	6 kV

Elektrisk ström

Märkström	20 A
-----------	------

Kabel

Kabeldiameter	13 mm
---------------	-------

Anslutning

Ledararea	2,50 - 2,50 mm ²
Anslutning/anslutningstyp	Wago Winsta
Antal ledningar	5

Skydd, dörr

Låsbar	Nej
--------	-----

Utrustning

Mekanisk kodning	Ja
Kabeltyp sida 1	Plug
Kabeltyp sida 2	Kontakt
Kabeltyp	Anslutningskabel

Användningsförhållanden

Föroreningsgrad enligt IEC 60664 / IEC 60947-2	3
--	---

Material

Färg	Svart
Färg anslutning	Svart

Ström

Brandlast	1,81 kWh
-----------	----------

Resistans

Kontinuitetsmotstånd	1,33 mΩ
----------------------	---------

Kabel

Kabel kontinuerligt temperaturtålig till	70 °C
--	-------

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----