



4586



UAE-Steckdose 8-polig geschirmt Modul-Einsätze

Technische Eigenschaften

Frequenz

Übertragungsbandbreite	500 - 500 MHz
------------------------	---------------

Ausstattung

Anzahl der Ausgänge	1
---------------------	---

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-40 - 70 °C
--------------------	-------------

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	LSA+-Klemme
-----------------------	-------------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Spannung

Nennspannung	72 V
--------------	------

Texte

Anschlussart	Mit LSA+ Klemmen
--------------	------------------

Montageart	Schraubbefestigung über Tragplatte Ohne Spreizkrallen
------------	--

Spannung	Geeignet für PoE+
----------	-------------------

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
-----------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----